



Akumulatorska udarna bušilica ProCORE, tip: GSB1860PC



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070106 GSB1860PC
GTIN	3165140956352
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

S **EC motorom bez četkica.**

KickBack-Control s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1860PC), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity. S motornom kočnicom.

Dio isporuke:

Uključuje 2x ProCORE 18V / 4,0 Ah litij-ionske baterije, punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Oznaka proizvođača: GSB 18V-60 PC
 Broj sadržanih baterija: 2
 Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
 Kapacitet baterije: 4 Ah
 Napon baterije: 18 V
 Konstrukcija motora: Motor bez četkica

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 2. brzina	1900 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	2,5 m/s ²
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 600 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GSB 18V-60 PC
Težina	1,9 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	10 mm
maksimalan mehanički okretni moment	31 Nm
maksimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	8 m/s ²
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
tipična uporaba	Strong
Kapacitet baterije	4 Ah
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	38 mm
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo

prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073856 C18
--	------------