



## Akumulatorska bušilica-odvijač ProCORE, tip: GSR18110C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

**KickBack-Control** s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom i kočnicom motora. Bušuća glava od 13 mm za metal s automatskim zaključavanjem. Visok okretni moment.

Mogućnost naknadnog opremanja **Connectivity** modulom.

#### Prednost:

Punjenje za bušilicu, čisti metal.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonska akumulatora, brzodjelujući punjač, L-BOXX.

#### Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

### Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maskimalan okretni moment tvrdo	110 Nm
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Kapacitet baterije	4 Ah
Težina	2,2 kg
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	82 mm
Broj sadržanih baterija	2
maskimalan mekani okretni moment	47 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Napon baterije	18 V
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvođača	GSR 18V-110C
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, u L-Boxxu

## Pribor

Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon  
akumulatora C18 V

073863 C18

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon  
akumulatora C18 V

073856 C18