

**HOLEX****Par rukavica za toplinsku zaštitu, veličina rukavice: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094645 6
GTIN	4062406273279
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

HOLEX rukavice za zaštitu od topline s vatrootpornom tehnologijom pletenja finoće 10 za idealan rad s vrućim predmetima.

**Standard:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Toplinska zaštita	vrlo dobro
Osjećaj dodira	dobro
EN 388 zaštita od uboda	3
Uljni hvat	umjereno
Materijal prevlake	Neopren

EN 388 otpornost na trenje	2
bez silikona	da
EN 388 zaštita od rezova	1
Mokro prianjanje	umjereno
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Zaštita od hladnoće	ne postoji
Udobnost	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trganje	2
Veličina rukavice	6
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktna vrućina do	250 °C
Reflektirajuća vrućina do	4231XX °C
Materijal nosača	Akril
Prevlaka	Neopren
Varijanta presvlake	Dlan
Boja	crna
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Tehnologija pletenja	10G
Toplinska zaštita do	250 °C
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu