

**HOLEX****Par rukavica za toplinsku zaštitu, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094645 8
GTIN	4062406273293
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

HOLEX rukavice za zaštitu od topline s vatrootpornom tehnologijom pletenja finoće 10 za idealan rad s vrućim predmetima.

**Standard:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Mokro prianjanje	umjereno
Uljni hvat	umjereno
EN 388 zaštita od uboda	3
Veličina rukavice	8
Zaštita od hladnoće	ne postoji

Toplinska zaštita	vrlo dobro
EN 388 zaštita od rezova	1
EN 388 otpornost na trganje	2
Osjećaj dodira	dobro
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
bez silikona	da
Materijal prevlake	Neopren
EN 388 otpornost na trenje	2
Udobnost	vrlo dobro
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktna vrućina do	250 °C
Reflektirajuća vrućina do	4231XX °C
Materijal nosača	Akril
Prevlaka	Neopren
Varijanta presvlake	Dlan
Boja	crna
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Tehnologija pletenja	10G
Toplinska zaštita do	250 °C
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu