

HOLEX**Par rukavica za toplinsku zaštitu, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094645 11
GTIN	4062406273323
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

HOLEX rukavice za zaštitu od topline s vatrootpornom tehnologijom pletenja finoće 10 za idealan rad s vrućim predmetima.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Osjećaj dodira	dobro
Kategorija zaštite	Kategorija III
Zaštita od hladnoće	ne postoji
Mokro prianjanje	umjereno
EN 388 zaštita od uboda	3

EN 388 zaštita od rezova	1
EN 388 otpornost na trganje	2
Materijal prevlake	Neopren
EN 388 otpornost na trenje	2
bez silikona	da
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Veličina rukavice	11
Uljni hvat	umjereno
Udobnost	vrlo dobro
Toplinska zaštita	vrlo dobro
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktna vrućina do	250 °C
Reflektirajuća vrućina do	4231XX °C
Materijal nosača	Akril
Prevlaka	Neopren
Varijanta presvlake	Dlan
Boja	crna
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Tehnologija pletenja	10G
Toplinska zaštita do	250 °C
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu