

Garant**Par rukavica MASTER CUT D, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094446 9
GTIN	4062406273422
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Tijesno prijanjajuće i iznimno udobne zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju. Vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštih rubova. Prikladno i za rad s blago nauljenim predmetima.

GARANT MASTER CUT D. Razina zaštite od posjekotina D, **potpuno bez staklenih i čeličnih vlakana.** S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.

Rukavice se mogu oprati na temperaturi od 40° – 60° C do 4 puta.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Serijski broj	MASTER CUT
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca

Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Materijal nosača	Posebna pređa
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / crna
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	D
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja