

Garant**Par rukavica MASTER CUT B OIL, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094417 10
GTIN	4062406273552
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Tijesno prijanjajuće i iznimno udobne zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju. Vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštih rubova. Nitrilna prevlaka 3/4 seže do zglobova prstiju te nudi mogućnost primjene i u prostorima u kojima ima vlage ili ulja. Drugi sloj prevlake od izbrušenog nitrila na dlanu i prstima brine se za posebno sigurno držanje. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.

GARANT MASTER CUT B OIL. Vrlo fleksibilne rukavice za zaštitu od posjekotina s razinom zaštite B. Dobro su prilagođene za uporabu u **radnim prostorima u kojima ima ulja i u kojima postoji umjerena opasnost od posjekotina**, npr. na strojevima za obradu.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Seriya	MASTER CUT
Veličina rukavice	10
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materijal nosača	HPPE
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / crna
Duljina	250 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja