

Garant**Par rukavica MASTER CUT B, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094416 7
GTIN	4062406273460
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Tijesno prijanjajuće i iznimno udobne zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju. Vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštih rubova. Prikladno i za rad s blago nauljenim predmetima.

GARANT MASTER CUT B. Vrlo fleksibilne rukavice sa zaštitom od posjekotina zaštitne razine B. S ojačanim pregibom na palcu radi dugotrajnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Seriya	MASTER CUT
Veličina rukavice	7

Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materijal nosača	HPPE
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / crna
Duljina	250 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja