



Kliješta za cijevi s narovašenim čeljustima Površina atramentirana u crnoj boji, ukupna duljina: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	813051 250
GTIN	4003773078463
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

S narovašenim čeljustima.

Zglob podesiv u 25 položaja. Brzo podešavanje koraka pomoću gumba s oprugom. Ručke presvučene plastikom.

Upotreba:

Za cijevi, okrugle matice, filtre ulja i dr.

Materijal:

Krom-vanadij-elektročelik, kovan. Površina atramentirana u crnoj boji.

Tehnički opis

Stezni raspon	80 mm
ukupna duljina	250 mm
Izvedba čeljusti	nazubljeno
Površina	atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda	Kliješta za hvatanje cijevi