



Kliješta za cijevi s plastičnim čeljustima Kromirana površina, ukupna duljina: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	813053 250
GTIN	4003773078494
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

S izmjenjivim 2K plastičnim čeljustima.

Zglob podesiv u 25 položaja. Brzo podešavanje koraka pomoću gumba s oprugom. Ručke presvučene plastikom.

Upotreba:

Za vijčane spojeve, dosjede i kromirane odnosno polirane obratke.

Materijal:

Krom-vanadij-elektročelik, kovan. Kromirana površina.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon	75 mm
Izvedba čeljusti	Plastika
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Kliješta za hvatanje cijevi

Pribor

813060 250

2K plastične zamjenske čeljusti, 2 para ukupna duljina 250 mm
