

Garant GRIDLINE

## Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 900/7



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 930705 900/7  |
| GTIN           | 4062406273705 |
| Razred artikla | 9GK           |

### Opis

#### Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

#### Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

#### Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

#### Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 36×20

Visina: 900 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 800 mm

Korisna površina za ladice: 800 mm

Korisna širina ladica: 900 mm

## Tehnički opis

|  |         |
|--|---------|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da      |
| Broj vrata   | 0       |
| Korisna širina ladica u G                                      | 36      |
| Korisna visina   | 800 mm  |
| Težina   | 144 kg  |
| Korisna dubina ladica u G                                      | 20      |
| Korisna širina ladica  | 900 mm  |
| Visina   | 900 mm  |
| širina   | 1000 mm |
| Korisna površina za ladice                                     | 800 mm  |
| Prednja visina ladica  | 50 mm   |
| Prednja visina ladica  | 75 mm   |
| Prednja visina ladica  | 75 mm   |
| Prednja visina ladica  | 100 mm  |
| Prednja visina ladica  | 125 mm  |
| Prednja visina ladica  | 125 mm  |
| Prednja visina ladica  | 250 mm  |
| Korisna površina ladice u G                                    | 36×20   |
| Korisna dubina ladica  | 500 mm  |
| Broj ladica  | 7       |
| Dubina   | 600 mm  |
| Broj izvlačnih polica  | 0       |
| Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini        | ne      |
| Debljina materijala  | 1,2 mm  |
| Nosivost ladice/izvlačne police                                | 75 kg   |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)              | 100 %   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Izvlačenje ladica            | Blokada izvlačenja   |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm  |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak  |
| Odabir boje                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda      | 36×20G   |
| Vrsta proizvoda              | Ormar za alat  |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Maska za bravu za GridLine tip HU21           | 914227 HU21 |
| Korpus ormara za alat za ladice visina 900 mm | 930735 900  |
| Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm    | 930743 100  |
| Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 125 mm    | 930743 125  |
| Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 250 mm    | 930743 250  |
| Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm     | 930743 50   |
| Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm     | 930743 75   |