

Garant**ZCMX 060202, Vrsta: HBZ310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268421 HBZ310
GTIN	4062406273729
Razred artikla	21K

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HBZ310
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	PVD
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 060202

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f glodanje	0,05 - 0,4 mm
Posmak f bušenje	0,03 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	12 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje