

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 900/6**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 930715 900/6 |
| GTIN | 4062406273767 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 100, 125 ,300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|--------|
| Broj vrata | 0 |
| Korisna dubina ladica | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Broj ladica | 6 |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Prednja visina ladica | 75 mm |
| Prednja visina ladica | 100 mm |
| Prednja visina ladica | 100 mm |
| Prednja visina ladica | 100 mm |
| Prednja visina ladica | 125 mm |
| Prednja visina ladica | 300 mm |
| širina | 1000 mm |
| Visina | 900 mm |
| Korisna širina ladica u G | 36 |
| Korisna dubina ladica u G | 20 |
| Korisna površina ladice u G | 36×20 |
| Korisna površina za ladice | 800 mm |
| Korisna širina ladica | 900 mm |
| Težina | 142 kg |
| Dubina | 600 mm |
| Korisna visina | 800 mm |
| Broj izvlačnih polica | 0 |
| Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini | ne |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 36×20G |

Vrsta proizvoda

Ormar za alat

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm | 930745 100 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm | 930745 300 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm | 930745 75 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm | 930745 125 |
| Maska za bravu za GridLine tip HU21 | 914227 HU21 |
| Korpus ormara za alat za ladice visina 900 mm | 930735 900 |