

Garant GRIDLINE

## Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 900/7



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	930715 900/7
GTIN	4062406273781
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

#### Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

#### Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

#### Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 36×20

Visina: 900 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 800 mm

Korisna površina za ladice: 800 mm

Korisna širina ladica: 900 mm

## Tehnički opis

Korisna visina	800 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna širina ladica u G	36
Dubina	600 mm
Visina	900 mm
Broj ladica	7
Broj vrata	0
Težina	144 kg
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina za ladice	800 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

## Pribor

Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm	930745 100
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 75 mm	930745 75
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 250 mm	930745 250
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 125 mm	930745 125
Korpus ormara za alat za ladice visina 900 mm	930735 900