

uvex**Par rukavica uvex phynomic airLite B ESD, veličina rukavice: 9**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094467 9
GTIN	4048612064023
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

Serija uvex phynomic airLite. Posebno lagane rukavice sa zaštitom od posjekotina **ergonomskog oblika** i velike udobnosti. Optimalno pogodne za rad za koji je potreban visok stupanj **osjećaja i preciznosti**. Mogu se upotrebljavati u ESD i u eksplozivnim okruženjima. Dermatološki ispitane (proDERM®) i ne sadrže akceleratora. Pomoću **Aqua-Polymer prevlake airLite** osigurava se visoka razina prozračnosti materijala.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
----------------	------------------------------------

Veličina rukavice	9
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja	18G
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materijal nosača	Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, ugljik
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	plava / antracit
Težina	56 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja