

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 1250/10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 26×24

Visina: 1250 mm

širina: 750 mm

Dubina: 700 mm

Korisna visina: 1150 mm

Korisna površina za ladice: 1150 mm

Korisna širina ladica: 650 mm

## Tehnički opis

Težina	197 kg
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna visina	1150 mm
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna površina ladice u G	26×24
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
širina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Dubina	700 mm
Broj ladica	10
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina za ladice	1150 mm
Broj vrata	0
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne

Visina	1250 mm
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

## Pribor

Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931165 75
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931165 100
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931165 200
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 150 mm	931165 150
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931165 125
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931163 50
Korpus ormara za alat za ladice visina 1250 mm	931155 1250