


Garant**ZCMX 080304, Vrsta: HBZ310**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 080304 HBZ310 Vrsta: HBZ310
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HBZ310
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080304
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Glavna primjena	N
Prevlaka	PVD
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje