

Garant**ZCMX 080304, Vrsta: HBZ120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 080304 HBZ120 Vrsta: HBZ120
Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm
Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	PVD
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 200 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HBZ120

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080304
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje