

Garant**ZCMX 080308, Vrsta: HBZ140****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 16 mm

Vrsta: HBZ140

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 190 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Vrsta	HBZ140
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080308

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 190 m/min
Prevlaka	PVD
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje