

Garant**ZCMX 080304, Vrsta: HBZ140**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268425 HBZ140 |
| GTIN | 4062406273941 |
| Razred artikla | 21E |

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 16 mm

Vrsta: HBZ140

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 190 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 080304 |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 190 m/min |
| Prevlaka | PVD |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Dubina reza a_p | 0,4 - 2 mm |
| Glavna primjena | M |
| Vrsta | HBZ140 |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Posmak prilikom tokarenja | 0,1 - 0,3 mm |
| Posmak prilikom bušenja | 0,03 - 0,12 mm |
| prikladno za alat $\varnothing D_c$ | 16 mm |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |