

**Garant****ZCMX 10T302, Vrsta: HUZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268429 HUZ310
GTIN	4062406273026
Razred artikla	21E

**Opis**

ZCMX 10T302 HUZ310 Vrsta: HUZ310

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T302
Vrsta	HUZ310
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	N
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Prevlaka	bez prevlake
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje