


Garant**ZCMX 10T304, Vrsta: HUZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 10T304 HUZ310 Vrsta: HUZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T304
Glavna primjena	N
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	bez prevlake
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm

Vrsta	HUZ310
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje