

Garant**Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem, tip: 3/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	635025 3/8
GTIN	4062406353964
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Standard:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	196 mm
Broj zubi	38
Radni kut	9,5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Čegrtaljka

Pribor

Asortiman zamjenskih dijelova, 3/8 cola Tip 3/8

635028 3/8