



Akumulatorski udarni odvijač, tip: M12FQID



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusni i učinkoviti baterijski udarni odvijač FUEL™ s EC motorom bez četkica POWERSTATE™.
- Dugi vijek trajanja motora i visoka energetska učinkovitost.
- Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem.
- Prikaz stanja napunjenosti baterije.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.

M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ Akumulatorski udarni odvijač najtiši je akumulatorski udarni odvijač iz linije M12™-Range (76 dB(A)) kod pričvršćivanja u drvetu.

Prednost:

DRIVE CONTROL™.

Dio isporuke:

Uključujući 2xlitij-ionska akumulatora , punjač, HD kutiju.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
maksimalne vibracije prema EN	1,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	M12FQID-202X
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maskimalan okretni moment 1. stuba	50 Nm
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M14
Broj udaraca 1. stuba	0 - 950 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj udaraca 3. stuba	0 - 3400 min ⁻¹
Broj udaraca 2. stuba	0 - 2200 min ⁻¹
tipična uporaba	Strong
Pogonski profil prihvata za alat	HEX (E 6,3)
Težina	1,1 kg
Broj sadržanih baterija	2
Kapacitet baterije	2 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
---	-------------