

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-561, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094569 8
GTIN	10076490435360
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-561. Zahvaljujući FORTIX™ tehnologiji prozračnosti i ojačanom pregibu palca dugotrajnost rukavica sa zaštitom od posjekotina je duža. Osim toga, ova tehnologija nudi bolji prihvat i vrlo je otporna na trošenje. Upotrebom INTERCEPT™ pređe moguće je postići visoku razinu proturezne zaštite. Zbog udobnosti nošenja i pokretljivosti prstiju, rukavice se mogu upotrebljavati u suhim i masnim područjima. Ne sadrži silikon i dermatološki su testirane.

**Standard:**

EN 388; EN 420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Razred zaštite od porezotina: C

Boja: plava / siva

bez silikona: da

**Tehnički opis**

bez silikona	da
--------------	----

Veličina rukavice	8
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja	15G
Pranje	40 °C šareno rublje
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materijal nosača	INTERCEPT™
Prevlaka	Nitril
Materijal	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	plava / siva
Težina	21,44 g
Duljina	210 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja