



## LED-Ex akumulatorska radna svjetiljka, tip: MIDI-EX



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Radna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.

Iznimno svijetla rasvjeta i vrlo dugačak vijek trajanja.

Višenamjenska LED-EX akumulatorska radna svjetiljka. Glavno svjetlo s dvostupanjskim prekidačem i gornji reflektor.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Standard:

Certificirano za ATEX zonu 2 i ATEX zonu 22.

ATEX smjernica br. 2014/34/EU, s IEC i IECEx dozvolom i certifikatom.

#### Dio isporuke:

Uključuje kabel za punjenje i stanicu za punjenje.

### Tehnički opis

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Težina	180 g

IP-klasa zaštite	IP 65
Ukupna duljina	181 mm
ATEX zona	Zona 2
ATEX zona	Zona 22
CRI vrijednost	80
Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
Kapacitet baterije	1,6 Ah
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti	140 - 280 lm
Ukupna visina	29 mm
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna širina	50 mm
Napon baterije	3,8 V
Temperatura boje	6500 K
Trajanje osvjetljenja	5 h
Vrsta baterije	Litij-ionska
Oznaka proizvođača	MIDI-EX
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka