



LED radna svjetiljka, Tip: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081254 16
GTIN	5708997354568
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući i USB kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
IP-klasa zaštite	IP 67
CRI vrijednost	80
Napon baterije	3,7 V

Trajanje osvjetljenja	2 - 20 h
Broj sadržanih baterija	1
ATEX zona	nema
Jakost svijetlosti	200 - 2000 lm
Ukupna visina	163 mm
Ukupna širina	63 mm
Kapacitet baterije	4 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Ukupna duljina	163 mm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Temperatura boje	6000 K
Težina	790 g
Prihvat snaga	16 W
Oznaka proizvođača	NOVA R
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka