

Garant

Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat, Ø d = 16 mm, navoj M × Lukupno: M8X88

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301374 M8X88
GTIN	4062406274832
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

Tehnički opis

Ø D ₂	14 mm
Korisna duljina L ₁	40 mm
Ø rupe D ₁	8,5 mm
Navoj M	M8×88
Prihvat	Ø d = 16 mm
Ø drške d	16 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo