

Garant

Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat, Ø d = 25 mm, navoj M × Lukupno: M12X181

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301378 M12X181
GTIN	4062406274900
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	125 mm
Ø D ₂	22 mm
Ø rupe D ₁	12,5 mm
Navoj M	M12×181
Prihvat	Ø d = 25 mm
Ø drške d	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo