

**Garant**

**Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat, Ø d = 20 mm, navoj M × Lukupno: M10X150**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301376 M10X150
GTIN	4062406274870
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drška h6.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

**Tehnički opis**

Ø rupe D <sub>1</sub>	10,5 mm
Navoj M	M10×150
Korisna duljina L <sub>1</sub>	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Prihvat	Ø d = 20 mm
Ø drške d	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo