

**Garant**

**Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat, Ø d = 25 mm, navoj M × Lukupno: M12X131**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301378 M12X131
GTIN	4062406274894
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drška h6.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	75 mm
Navoj M	M12×131
Ø rupe D <sub>1</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Prihvat	Ø d = 25 mm
Ø drške d	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo