

**Garant**

**Držač za glodače glave s navojnom drškom, Densimet® prihvat, Ø d = 32 mm, navoj M × Lukupno: M16X260**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301379 M16X260
GTIN	4062406275730
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Antivibracijska svojstva.
- Tolerancija drška h6.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.

**Tehnički opis**

Navoj M	M16x260
Korisna duljina L <sub>1</sub>	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	17 mm
Prihvat	Ø d = 32 mm
Ø drške d	32 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo