

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	266012 NL
GTIN	4062406274603
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za neželjezne metale s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Prevlaka	bez prevlake
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	MKD
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm

Vrsta	MKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 110308 FN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Izvedba rezne oštrice	NL
Broj zamjena/oštrica	1
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 1600 m/min
Posmak f	0,005 - 0,1 mm/okr
Tolerancija	G
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje