



## Akumulatorska udarna bušilica, tip: M12FPDX2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
- REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
- LED-osvjetljenje radnog područja.
- Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.

Akumulatorski kompaktni udarni odvijač s 6-u-1 funkcionalnim nastavcima za odvijanje za maksimalnu fleksibilnost.

- Sustav sa skidivom bušećom glavom s 3 nastavka.
- Ekstremno praktičan, zahvaljujući šesterokutnom metalnom prihvatu od 1/4 cola ispod bušeće glave: samo 138 mm dug bez bušeće glave.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 – 073816, 073827 i 073840.

Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

## Tehnički opis

Oznaka proizvođača	M12FPDX-202X
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Duljina	138 mm
maskimalan okretni moment	37 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Područje stezanja brzostezne glave	1 - 13 mm
Konstrukcija motora	POWERSTATE™
Kapacitet baterije	2 Ah
Napon baterije	12 V
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač