

**3M**

**Lepezasti brusni disk 769F, disk od staklenih vlakana plosnato, Ø 115 mm, granulacija: 120**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565510 120
GTIN	5902658113123
Razred artikla	53F

## Opis

### Izvedba:

Mješavina jezgri s **precizno oblikovanim** keramičkim zrnom za **visoku učinkovitost brušenja i dugi vijek trajanja**.

### Upotreba:

Univerzalno brušenje s kutnim brusilicama visokih performansi.

## Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	120
Opis oblika	plosnato
Ø ploče	115 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		