

3M**Lepezasti brusni disk 769F, disk od staklenih vlakana plosnato, Ø 125 mm, granulacija: 80**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565511 80
GTIN	5902658113307
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Mješavina jezgri s **precizno oblikovanim** keramičkim zrnom za **visoku učinkovitost brušenja i dugi vijek trajanja.**

Upotreba:

Univerzalno brušenje s kutnim brusilicama visokih performansi.

Tehnički opis

Opis oblika	plosnato
Granulacija	80
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		