

ejendals

Par rukavica Tegera® 8814 Infinity, veličina rukavice: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094559 7
GTIN	7340118324753
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 8814 Infinity. Meke tanke rukavice za zaštitu od posjekotina vrlo su prikladne na područjima sa zaslonima osjetljivim na dodir. **Bez silikona je** i nudi **termičku zaštitu do 100 °C**. Najvišom razinom zaštite od posjekotina (**Cut F**) moguća je upotreba na poslovima u suhim i lagano masnim okruženjima uz ekstremno visoku opasnost od posjekotina. Dermatološki ispitane i odobrene za rukovanje namirnicama.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Sadržaj	6
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice

Funkcija rukavice	Bez silikona
Tehnologija pletenja	13G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Bazaltna vlakna, čelična vlakna, najlon, Spandex
Prevlaka	Nitrilna pjena / PU na bazi vode
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Heavy Duty
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna
Standard	EN 407
Kontaktna vrućina do	100 °C
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	F
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja