

## ejendals

### Par rukavica Tegera® 8801 Infinity, veličina rukavice: 10



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094362 10
GTIN	7340118318646
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 8801 Infinity.** Višenamjenske rukavice iz Infinity serije s odličnim osjetom i dobrim hvatom. Posebno tanke s prevlakom od nitrilne pjene i PU-a na bazi vode, prikladne za suha i blago vlažna područja rada s dlanom otpornim na ulje i masnoću. Otporne na **kontaktnu toplinu do 100 °C.**

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

#### Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	6

Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / žuta
Tehnologija pletenja	15G
Standard	EN 407
Kontaktna vrućina do	100 °C
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice