



Ručna svjetiljka s povećalom Tech-Line CLASSIC, tip: 15



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 490821 15 |
| GTIN | 4015478104729 |
| Razred artikla | 49A |

Opis

Izvedba:

Ručna svjetiljka ergonomskog oblika. Staklena leća neutralno bijele boje, neutralno bijele svjetlosti (4500 K) s 2-stupanjskim prekidačem za pojačavanje radi optimizacije osvjetljenja, zvučno javljanje i taktilno vođenje. Niska potrošnja energije SMD LED diodama.

Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i vrećicu od mikrovlakana za skladištenje i čišćenje.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------------------|
| Broj sadržanih baterija | 3 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 |
| Serijski broj | Tech-Line CLASSIC |
| Ø leća | 22,8 mm |
| Povećavanje (x-puta) | 15 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Temperatura boje | 4500 K |
| Rasvjeta | SMD-LED |
| Vrsta proizvoda | Ručno svjetleće povećalo |

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3