

KÄRCHER**Mokri i suhi usisavač, oznaka proizvođača: NT22APTE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski učinkoviti **mokri i suhi usisavači** s velikom snagom usisavanja i kompaktnom izvedbom. Spremanje crijeva i držanje pribora na uređaju. **Automatsko gašenje** kod postizanja maksimalne visine punjenja spremnika.

- **Filtar omogućuje mokro i suho usisavanje bez uklanjanja filtra.**
- **Automatski sustav čišćenja filtra Tact omogućava kontinuiran rad uz minimalne troškove održavanja i dugi vijek trajanja filtra.**
- **Središnji okretni prekidač omogućuje praktično prebacivanje programa usisavanja.**

Mokri/suhi usisavač s utičnicom i automatskim pokretanjem za električne alate.

- **PES patronski filter neosjetljiv na vlagu.**
- **Robusni spremnik od 22 l s odbojnicima i okretnim kotačićima.**

Napomena:

Za ulja i medije koji sadrže ulja koristiti industrijski usisavač br. 078522.

Tehnički opis

Automatsko uključivanje	da
Radna buka	72 dB(A)

Duljina kabela	6 m
Vakuum	255 mbar
Broj turbina	1
Protok volumena zraka	71 l/s
Visina	480 mm
Prihvat snaga	1300 W
Oznaka proizvođača	NT22APTE
Nazivna širina priključka	35 mm
Duljina	380 mm
Posebnost	Kompaktno
Čišćenje filtra	ApClean poluautomatsko čišćenje filtra
Obujam spremnika	22 l
Razred prašine - usisavač	L
širina	370 mm
Filtarski sustav	Filtri s patronama
Težina	6,1 kg
Duljina usisne cijevi	1,9 m
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Adapter, Ø 40-35 mm nazivna širina priključka DN35

078538 DN35