

**Usisavač za odvojene čestice / tekućine, oznaka proizvođača: VHO200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Razred artikla	07D

**Opis****Izvedba:**

Kvalitetni, izrazito dugovječni Nilfisk CFM „Grey Line“ industrijski usisavači. Učinkoviti **mokri usisavač** s kvalitetnom garniturom za čišćenje otpornom na ulja. Opremljeno **zračnim povratnim ventilom** za pouzdano i jednostavno pražnjenje spremnika. Košarica za strugotine i komplet za pražnjenje već su integrirani. Prikladno za različite zadatke čišćenja u metalurškoj industriji.

**Dio isporuke:**

Uključujući košaru za strugotine, integrirani komplet za pražnjenje, uklj. garnituru za čišćenje otpornu na ulja.

**Napomena:**

Odgovarajući pribor naći ćete pod 078551-078552.

**Tehnički opis**

Prihvat snaga	2400 W
Radna buka	70 dB(A)
Vakuum	230 mbar

Obujam spremnika	75 l
Oznaka proizvođača	VHO 200
Visina	1230 mm
Broj turbina	1
Protok volumena zraka	55 l/s
širina	880 mm
Težina	60 kg
Duljina	580 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

---

## Pribor

Industrijska garnitura otporno na ulje Ø crijeva 50 mm	078551 50
Industrijska garnitura Ø crijeva 50 mm	078552 50