

**Aku odvijač s udarnom bušilicom, tip: 7113236H3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Razred artikla	03F

**Opis****Izvedba:**

**Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.**

- **Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.**
- **Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.**
- **Višestepeno podešavanje steznog momenta i stezna glava koja se može skinuti.**
- **Uključujući QuickIN metalnu bušeću glavu (120 Nm) sa steznim čeljustima od tvrdog metala i velikom silom stezanja.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**

**Prednost:**

FEIN SafetyCell Technology.

**Dio isporuke:**

Uključujući 1 × QuickIN bušeću glavu (120 Nm), 1 × omču za remen, 1 × držač bitova i transportni kofer.

**Napomena:**

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

## Tehnički opis

maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Konstrukcija motora	bez četkica
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Broj sadržanih baterija	2
maskimalan mekani okretni moment	32 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	50 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	18 V
Težina	1,8 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	13 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	ASB 18 Q
Pakiranje	Transportni kovčeg
Kapacitet baterije	3 Ah
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

**Pribor**

Oprema za ručni odvijačQuick-In tip HOLES AW	070208 HOLES AW
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip INCH12	070208 INCH12
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip CHUCK120	070208 CHUCK120
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip CHUCK60	070208 CHUCK60
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip 711301	070208 711301
Li-Ion akumulatorHighPower tip baterije, napon baterije FE18 V	073834 FE18
Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Kutni adapter tip WB1	073920 WB1
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip INCH14	070208 INCH14
Oprema za ručni odvijačQuick-In tip ANGLE	070208 ANGLE
Aku odvijač s udarnom bušilicom tip 71132364	070100 71132364
Garnitura akumulatora tip 92604324	073832 92604324