



## Četverostupanjska bušilica, tip: 720251



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075156 720251
GTIN	4014586889849
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalna **Četverostupanjska bušilica** do 32 mm kapaciteta bušenja. Hod udesno i ulijevo, podesivim brojem okretaja, MK3-prihvat alata za teške poslove bušenja.

#### Prednost:

Za teške radove.

#### Napomena:

odgovarajuće magnetno postolje za bušilicu dostupno na upit.

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

### Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 2. brzina	20 mm
Oznaka proizvođača	BOZ 32-4 M
Težina	7,5 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	32 mm
Prihvat snaga	1800 W
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 480 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	60 mm

maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 2. brzina	70 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 140 min <sup>-1</sup>
Prihvat stezne glave	MK3
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica