



Bušilica za jezgru, tip: 727060



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 076520 727060 |
| GTIN | 4014586889740 |
| Razred artikla | 03F |

Opis

Izvedba:

- Jake magnetne sile stezanja i sigurnosni strujni krug osiguravaju siguran rad u svim pozicijama.
- Integrirani dovod rashladnog sredstva za čisti rez i dugotrajnost alata.
- Prikaz magnetske snage Komfort.
- Hod udesno / ulijevo (ujedno i kod rezanja navoja).
- Konstrukcija optimalne težine.

Visokoučinkovita **univerzalna 4-brzinska** magnetna bušilica za jezgrena svrdla. Ekstra veliki pomak za određene radove bušenja, poput jezgrenog, spiralnog, bušenja navoja, upuštanja i razvrtnja.

Dio isporuke:

Uključuje spremnik za rashladno sredstvo, pojas, 1 klin za centriranje, kuku za odvojene čestice, kofer.

Dodatni pribor:

Na upit.

Napomena:

HM jezgrena svrdla i prihvate možete pronaći od br. 119000. Prikladni priхват QuickIN-Max i HM jezgreno svrdlo maks. promjera 100 mm isporučivi su na upit.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Oznaka proizvođača | KBU110-4M |
| Raspon broja okretaja 1. brzina | 60 - 120 min ⁻¹ |
| Područje broja okretaja 4. brzina | 230 - 430 min ⁻¹ |
| širina | 215 mm |
| Duljina | 460 mm |
| maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku | 40 mm |
| maksimalni Ø razvrtavanja | 36 mm |
| Visina | 810 mm |
| Težina | 39 kg |
| Prihvat snaga | 1700 W |
| Mrežni napon | 230 V |
| maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku | M36 mm |
| Raspon broja okretaja 2. brzina | 90 - 170 min ⁻¹ |
| Radni hod | 400 mm |
| Duljina magnetskog postolja | 240 mm |
| maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku | 110 mm |
| Područje broja okretaja 3. brzina | 150 - 300 min ⁻¹ |
| Prihvat za alat oblik | MK4 |
| maksimalni Ø upuštanja | 60 mm |
| Širina magnetskog postolja | 120 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Pakiranje | Transportni kovčeg |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm | 119000 25 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm | 119000 13 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm | 119000 55 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm | 119000 38 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm | 119000 52 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm | 119000 21 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm | 119000 36 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm | 119000 12 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm | 119000 50 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm | 119000 24 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm | 119000 22 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm | 119000 32 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm | 119000 18 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm | 119000 17 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm | 119000 14 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm | 119000 62 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm | 119000 43 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm | 119000 16 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm | 119000 45 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm | 119000 30 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm | 119000 28 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm | 119000 60 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm | 119000 40 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm | 119000 35 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm | 119000 20 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm | 119000 15 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm | 119000 26 |
| Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm | 119000 65 |