

ejendals

Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 517, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094824 11
GTIN	7392626070721
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 517. **Vodootporne i podstavljene** rukavice za hladne uvjete od **sintetičke kože** za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Tegera® 517. **Vodootporne i podstavljene** rukavice za hladne uvjete od **sintetičke kože** za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Heavy Duty
Područje primjene	Svestranost
Standard	EN 511
Duljina	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Materijal nosača	Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Boja	crna / zelena
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće