

## ejendals

### Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 517, veličina rukavice: 8



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094824 8
GTIN	7392626070745
Razred artikla	04R

#### Opis

**Izvedba:**

Tegera® 517. **Vodootporne i podstavljene** rukavice za hladne uvjete od **sintetičke kože** za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Tegera® 517. **Vodootporne i podstavljene** rukavice za hladne uvjete od **sintetičke kože** za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

**Upotreba:**

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

**Upotreba, reklamni tekst:**

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

**Standard:**

EN 388; EN 511

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

**Napomena, reklamni tekst:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

## Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Veličina rukavice	8
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Heavy Duty
Područje primjene	Svestranost
Standard	EN 511
Duljina	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Materijal nosača	Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Boja	crna / zelena
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće