

ejendals

Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 517, veličina rukavice: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094824 9
GTIN	7392626070769
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 517. **Vodootporne i podstavljene** rukavice za hladne uvjete od **sintetičke kože** za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Tegera® 517. **Vodootporne i podstavljene** rukavice za hladne uvjete od **sintetičke kože** za precizan rad u hladnim i vlažnim okolinama. S čičkom i ojačanjem na vrhovima prstiju.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Heavy Duty
Područje primjene	Svestranost
Standard	EN 511
Duljina	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Materijal nosača	Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Boja	crna / zelena
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće