

**Garant****Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 1-3/8col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657582 1-3/8
GTIN	4062406277284
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu. Izuzetno kompaktna **dvosmjerna račna s izbacivačem.**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Odgovara:**

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

**Napomena:**

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

## Tehnički opis

Trajna opteretivost	135 Nm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Utična drška	9×12 mm
osni razmak S	28 mm
Visina h	16,4 mm
Širina b	32 mm
Broj zubi	48
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani
Preklopna račna	da
Račna s izbacivačem	da
Vrsta proizvoda	Čegrtaljka