

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s kliznim vratima bez ruba protiv kotrljanja, 26×20G, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932128 800
GTIN	4062406277079
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat 60×28G. S kliznim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom. Prihvat ladica 26×20G i izvlačive police 26×20G u rasteru od 25 mm moguć na objema stranama. **Bez osigurača izvlačenja zasebnih ladica.**

Dodatni pribor:

Odgovarajuće ladice pod br. 930633 i br. 930635; odgovarajuće izvlačne police pod br. 930654 i br. 930656.

Lakiranje:

Korpus svjetlosivi RAL 7035, klizna vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Podnožje br. 958080 – 958086 NIJE prikladno.

Tehnički opis

Težina	68 kg
Dubina	700 mm
Korisna površina ladice u G	26×20
Korisna visina	675 mm
širina	1500 mm

Visina	800 mm
Dubina u G	28
Širina u G	60
Debljina materijala	1,2 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26×20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------