

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s vratima, za samostalno opremanje ladicama, 20×24G, visina u mm: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932012 1000
GTIN	4062406277048
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat u 24×28G, s ladicama 20×24G. Pretinac s vratima i međupolicom, podesivo u rasteru od 25 mm. Vrata s mogućnošću pojedinačnog zaključavanja uz pomoć pomične ručke s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpus.

Tehnički opis

Korisna površina ladice u G	20×24
Visina vrata	600 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna širina ladica u G	20

Korisna širina ladica	500 mm
Visina	1000 mm
širina	600 mm
Dubina	700 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna visina	900 mm
Korisna površina za ladice	300 mm
Težina	89 kg
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	80 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×24G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21